

Unité d'appel radio

Unité d'appel radio avec prise auto-extractible pour mini manipulateur teleCARE

REF : NPTX2-BFJAA2

Ex réf: TC118310B-2 (445.500 Mhz)

Ex réf: TC118310B (433.525 Mhz)

Description.

Unité d'appel murale équipée de 3 boutons.

Utilisation système :

teleCARE WL teleCARE M sans fils.

Cette unité comprend :

- une prise auto-extractible pour le raccordement 'un mini manipulateur étanche teleCARE
- un large bouton rouge, avec un symbole infirmière, appel patient
- un bouton vert, annulation d'appel réservé au personnel de soins.
- un bouton jaune, également réservé au personnel de soins.
- un buzzer configurable par dil switch.

Elle s'installe avec l'entretoise de fixation livrée avec l'unité.

Fonctionnement et application :

La version (NPTX2) remplace et est entièrement compatible avec la version (NPTX1). Cette nouvelle version apporte la possibilité de connecter un hublot 2 feux (à lampes ou à led) directement sur l'unité radio celle ci devant être



obligatoirement alimentée avec une alimentation extérieure 24V DC.

Accessoires complémentaires :

L'unité se programme avec le pupitre de programmation Ascom MHB-5TT ,l'adaptateur U955PA et le logiciel SMHB-5P.

Fonctions standard



Appel normal



Annulation d'appel / Présence



Appel d'assistance

Appel normal depuis le bouton rouge des mini manipulateurs NIPH-xxx (TC23....)



A noter :

Le voyant de tranquillisation d'appel et le buzzer peuvent être activés à différents cycles de clignotement suivant la position des dil switch.

Toute unité filaire peut se raccorder sur cette unité radio via le connecteur 6 plots à vis.

Caractéristiques Techniques

Boîtier :	ABS, blanc
Dimensions avec entretoise :	91x91x40mm(L x h x P)
Voyants de tranquillisation :	Led électroluminescente
Alimentation : (en NPTX1 configuration):	1 x 9V / PP3 alkaline batterie (non incluse)
Durée de vie de la pile (en configuration NPTX1):	1 an environ.(avec 10 alarmes par jour sans unité filaire périphérique et avec une train de sonnerie buzzer sélectionné à 2 secondes)
Durée de vie de la pile (en configuration NPTX2):	1,5 jour environ. (avec 1 LED allumée en permanence)
Alternative power sources:	1 x 9V accumulateur rechargeable.
Consommation (pile seulement) :	12 - 28V/DC
Max.	12 - 20V/ACrms
Max.	< 30 µA au repos
Connections :	(NPTX1) 20mA
	(NPTX2) 30mA
Environnement :	Par connecteur 6 plots à vis
Standards et certification :	pour des fils de 2 x 0.8mmØ
Bande de fréquence:	10 - 55oC / 80% humidité
Puissance émise:	CE, IP 40
Stabilité:	425 - 475Mhz
Puissance réfléchie:	150 µW +/- 3dB ERP
	+/- 2.5Khz
	< 4nW à 1Ghz
	< 250nW au dessus de 1Ghz
FSK / FM modulation:	3.0Khz de déviation à 25Khz
	ou 1.5Khz à 12.5Khz
Marquage usine :	NPTX2-BFJAA2